



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REGION DE L'OUEST

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

WEST REGION

PRESIDENT OF THE REGIONAL COUNCIL

INTERNAL TENDERS' BOARD

ADDITIF N°11/A/RO/PRC/CIPM/2022 DU **26 SEPT 2022** A LA

DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE N°03/DC/RO/PCR/CIPM-AG/2022  
DU 02 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE A L'ACQUISITION D'UNE RADIOGRAPHIE A L'HOPITAL  
DE DISTRICT DE BAMENDJOU, DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX.

Le Président du Conseil Régional de l'Ouest à Bafoussam, Maitre d'Ouvrage (Autorité Contractante) apporte  
les modifications suivantes au Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert ci-dessus cité :

### **AU LIEU DES :**

DESCRIPTIF TECHNIQUE, BORDEREAU DES PRIX , DEVIS ET DELAI  
D'EXECUTION CONTENUS DANS LA DEMANDE DE COTATION;

### **LIRE PLUTOT**

#### **• DESCRIPTIF TECHNIQUE**

L'ÉQUIPEMENT A RAYONS X NUMERIQUE DE DIAGNOSTIC  
MEDICAL (300MA- 400MA)

1. **Utilisation** : photographie générale, photographie avec filtre à rayons

#### **Caractéristiques principales :**

- Table radio simple
- Assemblage de tube à rayons X rotatif et manchon de tube de type tangentiel
- Générateur haute tension monophasé
- Tension d'alimentation (V), radiographie kilo volt (kv), contrôle infiniment variable
- Filament manostat for x-ray tube et compensateur de charge d'espace
- Capacité radiographique kV, mA et protection de verrouillage
- Adoptez la minuterie de circuit numérique, contrôle de l'heure exacte
- Lit de photographie, colonne, limiteur de vibration équipement intégré sans tunnel de montée et de descente.

**Principaux index techniques**

ITEM	CONTENT	INDEX
Demande d'alimentation	Tension, fréquence Puissance d'alimentation	220V±10% 50Hz±0.5Hz 32KW
Radiograph	Tension	40-125KV ajustable continu
	Gamme actuelle	10 to 400 mAs.
	Intervalle de temps	1ms to 10s
Haute tension Générateur	Capacité	25kVA(instantaneous)
	Max DC tension de sortie	125KV
	Max DC courant de sortie	(300MA- 400mA)
Tube à rayons X	Focal Spot size	1.0/2.0 mm
	Rating (0.1s)	22.5/47kw@60Hz
	Anode HU	140 KHU
	Filtration inhérente	1.0mmAl/75KV
	Couche de demi-valeur	More the 2.9mmAl eq. At
	Rayonnement de fuite	Less than 100m/hr
Table des patients	Longueur Largeur hauteur	1868*789*550 (mm)
	Mouvement Bucky	Longitudinal:1050mm+/- 10mm support Bucky Suivi
	Poids maximum du patient	300kg
	Ray-filtre de lit	
	Distance au sol en montant et en descendant (le long de la colonne)	
	Rotary around the center of cross arm	

## 2. Logiciel d'imagerie Excellent traitement d'image numérique

- Numériseur
- Station d'acquisition : PC + logiciel

## 3. IMPRIMANTE DE FILM

- doivent prendre en charge des films

## • BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES :

N°	DESIGNATION	UNITE	P.U EN CHIFFRES	P.U EN LETTRES
	ÉQUIPEMENT A RAYONS X NUMERIQUE DE DIAGNOSTIC MEDICAL (300MA - 400MA)  Livré avec tous ces accessoires et toutes ces composantes prêtes à l'utilisation  Numériseur Imprimante de film. Lot 100 de filme radiographie Tablier plombé	U		
		FF		



	INSTALLATION ET TEST DE FONCTIONNALITE			
--	---	--	--	--

## • DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	P. U	P.T
	ÉQUIPEMENT A RAYONS X NUMERIQUE DE DIAGNOSTIC MEDICAL (300MA - 400MA) Livré avec tous ces accessoires et toutes ces composantes prêtes à l'utilisation Numériseur Imprimante de film. Lot 100 de filme radiographie Tablier plombé	U	01		
	INSTALLATION ET TEST DE FONCTIONNALITE	FF	FF		
MONTANT HORS TAXE					
TVA (19.25%) exonère					
IR					
MTTC					

## • DELAI D'EXECUTION :

03(trois) mois.

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Bafoussam le, **26 SEPT 2022**

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST  
(AUTORITE CONTRACTANTE)

### AMPLIATIONS

- Gov/OU
- MINMAP
- ARMP / OU ;
- P/CIPM/RO ;
- Classement/ Archives ;



*M. Jules Hilaire Focka Foc!*